

Fenőhasáb – Original-Arkansas (fehér), 8000-es szemcse, háromélű, Hossz×szélesség: 100X10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	558710 100X10
GTIN	4037073002224
Árucikk kategória	56Z

Leírás

Kivitel:

Természetes kő (Original-Arkansas) mikroszemcsés kvarcitból, nagy élszilárdsággal. A legfinomabb felületekhez és sorjamentes élezéshez. 5000-es szemcse (előcsiszolás), 8000-es szemcse (polírozás).

Felhasználás:

Szerszámok ill. szerszámélek **sorjázáshoz, élezéséhez, simításához és életöréséhez**. Furatok, felületek és élek utólagos megmunkáláshoz a formakészítésben. Ezen kívül felületek javításához, becsiszolásához és polírozásához. **Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel használandó.**

Figyelem:

Olaj csekély mértékű hozzáadása növeli az élettartamot és az élezési teljesítményt.

Műszaki leírás

Szélesség	10 mm
Finomsági fok	Polírozás
Szemcsézet	8000
Hossz	100 mm
Festék	fehér
Csiszolóanyag	Arkansas kvarcit
Alak	háromélű
Termék fajtája	Fenőhasáb

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		