



Gyémánt tűreszelő, 140 mm D126 szemcse (közepes) univerzális, Típus: 5

Rendelési adatok

Rendelés száma	529220 5
GTIN	4007220016794
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

A tűreszelők alaptestét speciális acélból kovácsolták és köszörülték. A gyémántreszelők egyenletes, egységes szemcseméretű gyémántpor beszórást kapnak és ezt galvanikusan rögzítik. Az egyenletes gyémántborítás és a gyémánt keménysége kiváló reszelési eredményeket biztosítanak. **Teljes reszelőhossz = 140 mm**; gyémántbevonat hossza = 70 mm; szár $\varnothing = 3$ mm.

Felhasználás:

Edzett acélból vagy **keményfémből** készült vágó-, stancoló- és prérsszerszámok méret pontos utómegmunkálásához. Ezenkívül **üveg, kerámia** stb. megmunkálásához. **Kis nyomással** reszeljen, különösen az éleknél. A nagy nyomás nem eredményez jobb reszelési teljesítményt és károsítja a reszelőt.

Szemcsézet:

Univerzális szemcseméret (standard reszelő) **D 126**

Opcionális tartozék:

Ezekhez a reszelőkhöz **gyorsszorító nyelet** az 519700 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Alak leírása	négylű
Keresztmetszet bevonattal	2,6×2,6 mm
Bevonathossz	70 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Szemcsézet	D126
reszelőnyéllel	nem
Termék fajtája	Tűreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Gyorsszorítós nyéltűreszelőkhöz Típus 2	519700 2
Gyorsszorítós nyéltűreszelőkhöz Típus 3	519700 3