



Precíziós hornyoló reszelő, durva Hossz 180 mm, SH 0 / DH 1, Típus: 711



Rendelési adatok

Rendelés száma	528200 711
GTIN	613548076583
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

A **svájci precíziós hornyoló reszelők** nyers darabjait speciális acélból kovácsolták, köszörülték és célgépekkal rendkívül pontos, egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látták el **65 – 66 HRC** keménységben. Az egészen a csúcs legvégéig tisztán kialakított vágat biztosítja a hornyoló reszelők minőségét. Ezeket a precíziós hornyoló reszelőket nagy alakpontosság és rendkívül hosszú élettartam mellett kimagasló reszelési teljesítmény jellemzi.

Felhasználás:

Pontos és nagyon érzékeny munkához még nagyon kemény anyagoknál is, pl. a forma- és szerszámgyártásban.

Műszaki leírás

Keresztmetszet	8,3×2,4 mm
Finomsági fok	durva
Svájci vágat	0
A német vágatnak felel meg	1
Vágatszám	16 cm
Teljes hossz	180 mm
Terméknév attribútum	SH 0 / DH 1
Termék fajtája	Precíziós hornyoló reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		