

**Precíziós tűreszelők 6 darabos készlet, Teljes hossz mm / svájci vágat: 160/0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	527650 160/0
GTIN	613548050125
Árucikk kategória	53B

**Leírás****Kivitel:**

A svájci precíziós reszelők kielégítik az alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és tartósággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket. Vágathossz =  $\frac{1}{2}$  reszelőhossz. Precíziós reszelőkhöz való speciális acélból készült nagy kopásállósággal (65 – 66 HRC). Pontosan igazodó alakok, speciális vágatszögek és a különböző vágatok nagy választéka. Nagy reszelési teljesítmény.

**Gyorsszorítós nyelet lásd az 519700 sz.**

**Szabvány:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Tartalma:**

1 – 1 darab

Form 1; 3; 4; 5; 6; 10

**Tartalom:**

Műanyag tasakban.

**Figyelem:**

Lásd a Habilis precíziós reszelőket az 527050 – 527070 sz. is.

**Műszaki leírás**

Svájci vágat	0
Teljes hossz	160 mm
Termék fajtája	Precíziós tűreszelő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

Gyorsszorítós nyéltűreszelőkhöz Típus 2	519700 2
Gyorsszorítós nyéltűreszelőkhöz Típus 3	519700 3