

Fenőkő acélhoz, korund (A) durva / finom, Hossz×szélesség: 200X50mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	558815 200X50
GTIN	4260496535233
Árucikk kategória	56Z

Leírás**Kivitel:**

Kerámia kötésű kombinált fenőkővek O/P keménységi fokkal. Egyik oldal durva az előcsiszoláshoz, másik oldal finom az utánsimításhoz.

Korund közepkemény kötéssel. Alul normál korund (A) 100-as szemcse (durva); felül nemes korund 280 / 320-as szemcse (finom).

Felhasználás:

Sorjázáshoz, egyenetlenségek finomcsiszolásához, élek lekerekítéséhez.

Figyelem:

Speciális polírozó kövek kiegyenlítéshez külön rendelésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Hossz	200 mm
Szélesség	50 mm
Szemcsézet	100
Szemcsézet	280 / 320
Finomsági fok	durva / finom
Magasság	25 mm
Csiszolóanyag	Korund
Termék fajtája	Fenőkő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		