



## VALTITAN precíziós tűreszelők 6 darabos készlet, Teljes hossz mm / svájci vágat: 180/0



### Rendelési adatok

Rendelés száma	527660 180/0
GTIN	613548045770
Árucikk kategória	53B

### Leírás

#### Kivitel:

**Nagy teljesítményű tűreszelő** rendkívül jó kopásállósággal. Felületkeménység **1200 HV**. A különleges fogalak megakadályozza a reszelők eltömődését forgáccsal, így enyhe kocogtatással (fán), könnyen kitisztíthatók.

#### Szabvány:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Tartalom:

Műanyag tasak. 1 – 1 db lapos-párhuzamos, félkerek, kerek, négyélű, háromélű és baret reszelő.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	180 mm
Svájci vágat	0
Termék fajtája	Precíziós tűreszelő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		

Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 55 HRC	alkalmas
Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas
Uni	alkalmas

---

## Tartozék

Gyorsszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 3	519700 3
Gyorsszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 2	519700 2