



## Gyémánt kézireszelő, 215 mm D126 szemcse (közepes) univerzális, Típus: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	529150 3
GTIN	4007220017319
Árucikk kategória	53B

### Leírás

#### Kivitel:

Az 529220 sz. tűreszelőknek megfelelő, azonban az 527060 sz. habilis reszelőkhöz hasonló nyers darabokból készült (megerősített keresztmetszet, erős edzett nyél); a tűreszelőkhöz képest kb. **3-szoros bevont felület**.

#### Felhasználás:

**Edzett ill. nemesített acél, keményfémek, üveg, kerámia és üvegszálás műanyagok** megmunkálásához. **Kis nyomással** reszeljen, különösen az éleknél! A nagy nyomás nem eredményez jobb reszelési teljesítményt és károsítja a reszelőt.

### Műszaki leírás

Keresztmetszet bevonattal	12,5×3,8 mm
Alak leírása	félkerek
Bevonathossz	100 mm
Teljes hossz	215 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Szemcsézet	D126
reszelőnyéllel	nem
Reszelőnyél szükséges	nem
Termék fajtája	Kézireszelő

