



Dugókulcs nyéllel teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	622500 10
GTIN	4010995008611
Árucikk kategória	63K

Leírás

Kivitel:

Hosszú kivitel, mély 6-szögű kulcsfej, kiálló csavarfejekhez.

1000 Voltig műanyag szigeteléssel DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Szabvány:

DIN 3125

Alapanyag:

Ergonomikus többkomponensű markolat elgurulás elleni védelemmel, **penge** króm-vanádium acélból, barnított, teljesen szigetelt.

Műszaki leírás

Teljes hossz	243 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Pengehossz	125 mm
Gyártó jelölése	SoftFinish® electric
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN 3125
Profil	6-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs

