



VALTITAN precíziós tűreszelők 6 darabos készlet, Teljes hossz mm / svájci vágat: 180/2



Rendelési adatok

Rendelés száma	527660 180/2
GTIN	613548045794
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű tűreszelő rendkívül jó kopásállósággal. Felületkeménység **1200 HV**. A különleges fogalak megakadályozza a reszelők eltömődését forgáccsal, így enyhe kocogtatással (fán), könnyen kitisztíthatók.

Szabvány:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Tartalom:

Műanyag tasak. 1 – 1 db lapos-párhuzamos, félkerek, kerek, négyélű, háromélű és barett reszelő.

Műszaki leírás

Svájci vágat	2
Teljes hossz	180 mm
Termék fajtája	Precíziós tűreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		

Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas
Acél < 55 HRC	alkalmas
Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas
Uni	alkalmas

Tartozék

Gyorsszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 3	519700 3
Gyorsszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 2	519700 2