



## Precíziós hornyoló reszelő, durva Hossz 180 mm, SH 0 / DH 1, Típus: 750



### Rendelési adatok

Rendelés száma	528200 750
GTIN	613548076767
Árucikk kategória	53B

### Leírás

#### Kivitel:

A **svájci precíziós hornyoló reszelők** nyers darabjait speciális acélból kovácsolták, köszörülték és célgépekkal rendkívül pontos, egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látták el **65 – 66 HRC** keménységben. Az egészen a csúcs legvégéig tisztán kialakított vágat biztosítja a hornyoló reszelők minőségét. Ezeket a precíziós hornyoló reszelőket nagy alakpontosság és rendkívül hosszú élettartam mellett kimagasló reszelési teljesítmény jellemzi.

#### Felhasználás:

Pontos és nagyon érzékeny munkához még nagyon kemény anyagoknál is, pl. a forma- és szerszámgyártásban.

Vágatszám: 16 cm

### Műszaki leírás

Keresztmetszet	4,4×1,2 mm
Finomsági fok	durva
Svájci vágat	0
A német vágatnak felel meg	1
Vágatszám	16 cm
Teljes hossz	180 mm
Terméknév attribútum	SH 0 / DH 1
Termék fajtája	Precíziós hornyoló reszelő

### Felhasználói adatok

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		