



Precíziós hornyoló reszelő készlet, SH 2 = finom (13 darab)



Rendelési adatok

Rendelés száma	528010
GTIN	2050001697646
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

A **svájci precíziós hornyoló reszelők** nyers darabjait speciális acélból kovácsolták, köszörülték és célgépekkkel rendkívül pontos, egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látták el **65 – 66 HRC** keménységben. Az egészen a csúcs legvégéig tisztán kialakított vágat biztosítja a hornyoló reszelők minőségét. Ezeket a precíziós hornyoló reszelőket nagy alakpontosság és rendkívül hosszú élettartam mellett kimagasló reszelési teljesítmény jellemzi.

Felhasználás:

Pontos és nagyon érzékeny munkához még nagyon kemény anyagoknál is, pl. a forma- és szerszámgyártásban.

Tartalom:

Felgöngyölhető tokban. 1 – 1 db 528050 sz. 911 – 985 alakú reszelő.

Műszaki leírás

Finomsági fok	finom
Svájci vágat	2
Vágatszám	38 cm
Teljes hossz	150 mm

Külön reszelők száma	13
Termék fajtája	Precíziós hornyoló reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Precíziós hornyoló reszelő, finomHossz 150 mm Típus 917	528050 917
Precíziós hornyoló reszelő, finomHossz 150 mm Típus 916	528050 916
Precíziós hornyoló reszelő, finomHossz 150 mm Típus 981	528050 981
Precíziós hornyoló reszelő, finomHossz 150 mm Típus 974	528050 974
Precíziós hornyoló reszelő, finomHossz 150 mm Típus 964	528050 964
Precíziós hornyoló reszelő, finomHossz 150 mm Típus 984	528050 984
Precíziós hornyoló reszelő, finomHossz 150 mm Típus 952	528050 952
	528510 13

Felgöngyölhető tasak hornyoló reszelőkhöz Rekeszek
száma 13

Precíziós hornyoló reszelő, finomHossz 150 mm Típus 911	528050 911
Precíziós hornyoló reszelő, finomHossz 150 mm Típus 965	528050 965
Precíziós hornyoló reszelő, finomHossz 150 mm Típus 930	528050 930
Precíziós hornyoló reszelő, finomHossz 150 mm Típus 942	528050 942
Precíziós hornyoló reszelő, finomHossz 150 mm Típus 985	528050 985
Precíziós hornyoló reszelő, finomHossz 150 mm Típus 914	528050 914