


## Fenőkő keményfémhez és öntvényhez, szilícium-karbid (SiC) durva / finom, Hossz×szélesség: 200X50mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	558825 200X50
GTIN	4260496535172
Árucikk kategória	56Z

### Leírás

#### Kivitel:

Kerámia kötésű kombinált fenőkővek O/P keménységi fokkal. Egyik oldal durva az előcsiszoláshoz, másik oldal finom az utánsimításhoz.

**Szilícium-karbid** közép kemény kötéssel. Alul 280 / 320-as SiC szemcse (finom); felül 100-as SiC szemcse (durva).

#### Felhasználás:

Sorjázáshoz, egyenetlenségek finomcsiszolásához, élek lekerekítéséhez.

#### Figyelem:

**Speciális polírozó kövek kiegyenlítéshez külön rendelésre kaphatóak.**

### Műszaki leírás

Finomsági fok	durva / finom
Szemcsézet	100
Szemcsézet	280 / 320
Magasság	25 mm
Szélesség	50 mm
Hossz	200 mm
Termék fajtája	Fenőkő

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		