



Precíziós hornyoló reszelő, közepes Hossz 180 mm, SH 2 / DH 2, Típus: 711



Rendelési adatok

Rendelés száma	528300 711
GTIN	613548076590
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

A **svájci precíziós hornyoló reszelők** nyers darabjait speciális acélból kovácsolták, köszörülték és célgépekkel rendkívül pontos, egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látták el **65 – 66 HRC** keménységben. Az egészen a csúcs legvégéig tisztán kialakított vágat biztosítja a hornyoló reszelők minőségét. Ezeket a precíziós hornyoló reszelőket nagy alakpontosság és rendkívül hosszú élettartam mellett kimagasló reszelési teljesítmény jellemzi.

Felhasználás:

Pontos és nagyon érzékeny munkához még nagyon kemény anyagoknál is, pl. a forma- és szerszámgyártásban.

Műszaki leírás

Keresztmetszet	8,3×2,4 mm
Finomsági fok	közepes
Svájci vágat	2
A német vágatnak felel meg	2
Vágatszám	25 cm
Teljes hossz	180 mm
Terméknév attribútum	SH 2 / DH 2
Termék fajtája	Precíziós hornyoló reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		