



## Gyémánt tűreszelő, 140 mm D126 szemcse (közepes) univerzális, Típus: 1



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 529220 1      |
| GTIN              | 4007220016671 |
| Árucikk kategória | 53B           |

### Leírás

#### Kivitel:

A tűreszelők alaptestét speciális acélból kovácsolták és köszörülték. A gyémántreszelők egyenletes, egységes szemcseméretű gyémántpor beszórást kapnak és ezt galvanikusan rögzítik. Az egyenletes gyémántborítás és a gyémánt keménysége kiváló reszelési eredményeket biztosítanak. **Teljes reszelőhossz = 140 mm;** gyémántbevonat hossza = 70 mm; szár Ø = 3 mm.

#### Felhasználás:

**Edzett acélból** vagy **keményfémből** készült vágó-, stancoló- és présszerszámok méret pontos utómegmunkálásához. Ezenkívül **üveg, kerámia** stb. megmunkálásához. **Kis nyomással** reszeljen, különösen az éleknél. A nagy nyomás nem eredményez jobb reszelési teljesítményt és károsítja a reszelőt.

#### Szemcsézet:

Univerzális szemcseméret (standard reszelő) **D 126**

#### Opcionális tartozék:

Ezekhez a reszelőkhöz **gyorsszorítós nyelet** az 519700 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Alak leírása                  | lapos, párhuzamos |
| Keresztmetszet bevonattal     | 5,5×1,6 mm        |
| Bevonathossz                  | 70 mm             |
| Csiszolóanyag                 | Gyémánt           |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | D                 |
| Szemcsézet                    | D126              |
| reszelőnyéllel                | nem               |
| Termék fajtája                | Tűreszelő         |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 67 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Keményfém (HM)                | alkalmas              |                |         |
| INOX                          | alkalmas              |                |         |
| Ti                            | alkalmas              |                |         |
| GG(G)                         | alkalmas              |                |         |
| Műanyag, GFK                  | alkalmas              |                |         |
| Kőzet                         | feltételesen alkalmas |                |         |

## Tartozék

|   |          |
|---|----------|
| Gyorsszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 2 | 519700 2 |
| Gyorsszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 3 | 519700 3 |