




## Üreges szárú dugókulcs készlet Kraftform nyéllal, 7 darabos



### Rendelési adatok

Rendelés száma	622455
GTIN	4013288111432
Árucikk kategória	63F

### Leírás

#### Kivitel:

**Kraftform nyél** ütésálló műanyagból, **integrált puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart. Üreges szárú penge, nikromatt krómozott. Az üreges szár kiálló menetes csapoknál is lehetővé teszi a csavarozást.

#### Tartalma:

1-1 db 622450 sz.: 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13 méret

### Műszaki leírás

Kulcsok száma	7
Gyártó jelölése	395 HO/7 SM
Profil	6-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs

### Tartozék

Üreges szárú dugókulcs Kraftform nyéllel Kulcsnyílás 10 mm	622450 10
Üreges szárú dugókulcs Kraftform nyéllel Kulcsnyílás 6 mm	622450 6
Üreges szárú dugókulcs Kraftform nyéllel Kulcsnyílás 5 mm	622450 5
Üreges szárú dugókulcs Kraftform nyéllel Kulcsnyílás 5,5 mm	622450 5,5
Üreges szárú dugókulcs Kraftform nyéllel Kulcsnyílás 8 mm	622450 8
Üreges szárú dugókulcs Kraftform nyéllel Kulcsnyílás 7 mm	622450 7
Üreges szárú dugókulcs Kraftform nyéllel Kulcsnyílás 13 mm	622450 13