



Dugókulcs készlet teljesen szigetelt, Kulcsok száma: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	622510 5
GTIN	4010995228200
Árucikk kategória	63K

Leírás

Kivitel:

Nyel és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint**. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik. **Felhasználás:**

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Ergonomikus, többkomponenses markolat, elgurulás elleni védelemmel. **Penge** króm-vanádium acélból, barnított. Hosszú kivitel, mély 6-szögű kulcsfej, kiálló csavarfejekhez.

Szabvány:

DIN 3125

Alapanyag:

Ergonomikus többkomponensű markolat elgurulás elleni védelemmel, **penge** króm-vanádium acélból, barnított, teljesen szigetelt.

Tartalma:

1-1 db 622500 sz.: 7; 8; 9; 10; 13 mm méret

Műszaki leírás

Kulcsok száma	5
Gyártó jelölése	SoftFinish® electric
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN 3125
Profil	6-szög dugókulcs

Termék fajtája

Dugókulcs

Tartozék

Dugókulcs nyéllteljesen szigetelt Kulcsnyílás 9 mm	622500 9
Dugókulcs nyéllteljesen szigetelt Kulcsnyílás 13 mm	622500 13
Dugókulcs nyéllteljesen szigetelt Kulcsnyílás 7 mm	622500 7
Dugókulcs nyéllteljesen szigetelt Kulcsnyílás 8 mm	622500 8
Dugókulcs nyéllteljesen szigetelt Kulcsnyílás 10 mm	622500 10