



## Precíziós hornyoló reszelő, közepes Hossz 180 mm, SH 2 / DH 2, Típus: 790



### Rendelési adatok

Rendelés száma	528300 790
GTIN	613548077054
Árucikk kategória	53B

### Leírás

#### Kivitel:

A **svájci precíziós hornyoló reszelők** nyers darabjait speciális acélból kovácsolták, köszörülték és célgépekkel rendkívül pontos, egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látták el **65 – 66 HRC** keménységben. Az egészen a csúcs legvégéig tisztán kialakított vágat biztosítja a hornyoló reszelők minőségét. Ezeket a precíziós hornyoló reszelőket nagy alakpontosság és rendkívül hosszú élettartam mellett kimagasló reszelési teljesítmény jellemzi.

#### Felhasználás:

Pontos és nagyon érzékeny munkához még nagyon kemény anyagoknál is, pl. a forma- és szerszámgyártásban.

Vágatszám: 25 cm

### Műszaki leírás

Keresztmetszet	8x4 mm
Finomsági fok	közepes
Svájci vágat	2
A német vágatnak felel meg	2
Vágatszám	25 cm
Teljes hossz	180 mm
Terméknév attribútum	SH 2 / DH 2
Termék fajtája	Precíziós hornyoló reszelő

### Felhasználói adatok

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		