



Gyémánt tűreszelő, 140 mm D91 szemcse (finom), Típus: 1



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 529210 1 |
| GTIN | 4007220016664 |
| Árucikk kategória | 53B |

Leírás

Kivitel:

A tűreszelők alaptestét speciális acélból kovácsolták és köszörülték. A gyémántreszelők egyenletes, egységes szemcseméretű gyémántpor beszórást kapnak és ezt galvanikusan rögzítik. Az egyenletes gyémántborítás és a gyémánt keménysége kiváló reszelési eredményeket biztosítanak. **Teljes reszelőhossz = 140 mm**; gyémántbevonat hossza = 70 mm; szár $\varnothing = 3$ mm.

Felhasználás:

Edzett acélból vagy **keményfémből** készült vágó-, stancoló- és prészerszámok méret pontos utómegmunkálásához. Ezenkívül **üveg, kerámia** stb. megmunkálásához. **Kis nyomással** reszeljen, különösen az éleknél. A nagy nyomás nem eredményez jobb reszelési teljesítményt és károsítja a reszelőt.

Szemcsézet:

Finomszemcsés **D 91**

Opcionális tartozék:

Ezekhez a reszelőkhöz **gyorsszorító nyelet** az 519700 cikkszám alatt talál.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Bevonathossz | 70 mm |
| Keresztmetszet bevonattal | 5,5×1,6 mm |
| Alak leírása | lapos, párhuzamos |
| Csiszolóanyag | Gyémánt |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | D |
| Szemcsézet | D91 |
| reszelőnyéllel | nem |
| Termék fajtája | Tűreszelő |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| Keményfém (HM) | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Kőzet | feltételesen alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|---|----------|
| Gyorsszorítós nyéltűreszelőkhöz Típus 3 | 519700 3 |
| Gyorsszorítós nyéltűreszelőkhöz Típus 2 | 519700 2 |