

**HOLEX****IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 col mágnessel, Kulcsnyílás: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	650135 16
GTIN	4045197336286
Árucikk kategória	62D

**Leírás****Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

**Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.**

**Alapanyag:**

Króm-molibdén acél, barnított felület.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás	16 mm
Profil oldali Ø	24 mm
Hossz	30 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej

**Tartozék**

Rögzítőcsap fejekhez, 3/8 col Ø×hossz 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Biztosítókapocs kihúzó	650785
Biztosítókapocs-készlet fejekhez, 3/8 col, kihúzóval10 darabos Típus 2	650790 2
Gumigyűrű fejekhez, 3/8 col Ø 22 mm	650800 22