

HOLEX**IMPACT dugókulcs fej, 3/8 col, Torx® csavarokhoz, Torx® profil: E12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	650500 E12
GTIN	4045197214799
Árucikk kategória	62D

Leírás**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Profilméret A: 11,7 mm

Profil oldali Ø: 15 mm

Hossz: 32 mm

Műszaki leírás

Profilméret A	11,7 mm
Torx® profil	E12
Hossz	32 mm
Profil oldali Ø	15 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Biztosítókapocs dugókulcs fejekhez, 3/8 col Típus 1	650780 1
Rögzítőcsap fejekhez, 3/8 col Ø×hossz 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Biztosítókapocs kihúzó	650785
Gumigyűrű fejekhez, 3/8 col Ø 18 mm	650800 18
Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 3/8 col,kihúzóval Típus 1	650790 1