



Csuklós dugókulcs készlet, Kulcsok száma: 7



Rendelési adatok

Rendelés száma	622810 7
GTIN	8014230038681
Árucikk kategória	63P

Leírás

Kivitel:

Elcsúsztatható T-hajtószár, végein kicsúszás elleni biztosítással.
Mozgatható csuklós fejjel (forgásszög 50°, munkaszög max. 90°). A fej állását a beépített rugó biztonságosan rögzíti.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalma:

1-1 db 622800 sz. dugókulcs: 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19 méret

Műszaki leírás

Kulcsok száma	7
Forgásszög	50 fok
Munkaszög	90 fok
Profil	6-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Csuklós dugókulcs Kulcsnyílás 11 mm	622800 11
Csuklós dugókulcs Kulcsnyílás 19 mm	622800 19
Csuklós dugókulcs Kulcsnyílás 8 mm	622800 8
Csuklós dugókulcs Kulcsnyílás 13 mm	622800 13
Csuklós dugókulcs Kulcsnyílás 14 mm	622800 14
Csuklós dugókulcs Kulcsnyílás 17 mm	622800 17
Csuklós dugókulcs Kulcsnyílás 10 mm	622800 10