

**HOLEX****IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 col hosszú, Kulcsnyílás: 19mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 650200 19     |
| GTIN              | 4045197335609 |
| Árucikk kategória | 62D           |

**Leírás****Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

**Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.**

**Alapanyag:**

Króm-molibdén acél, barnított felület.

**Műszaki leírás**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Profil oldali Ø               | 27,5 mm          |
| Kulcsnyílás                   | 19 mm            |
| Hossz                         | 65 mm            |
| Csatlakozó négyszög           | 3/8 coll         |
| Profil                        | 6-szög dugókulcs |
| gépi felhasználáshoz alkalmas | igen             |
| Termék fajtája                | Dugókulcs fej    |

**Tartozék**

|  |               |
|--|---------------|
| Biztosítókapocs kihúzó   | 650785        |
| Rögzítőcsap fejekhez, 3/8 col Ø×hossz 2,5X18 mm                        | 650900 2,5X18 |
| Gumigyűrű fejekhez, 3/8 col Ø 22 mm                                    | 650800 22     |
| Biztosítókapocs-készlet fejekhez, 3/8 col, kihúzóval10 darabos Típus 2 | 650790 2      |