

**Koken****IMPACT toldósár, 3/8 col, Teljes hossz: 125mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	650390 125
GTIN	4991644340149
Árucikk kategória	63R

## Leírás

### Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

**Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.**

Külső négyszögek DIN 3121 E 10 szerint rugós csappal, belső négyszög DIN 3121 G 10 szerint furattal és gyűrűhoronnyal.

### Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

### Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

## Műszaki leírás

Teljes hossz	125 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Extensionrod

## Tartozék

Rögzítőcsap fejekhez, 3/8 col Øxhossz 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Gumigyűrű fejekhez, 3/8 col Ø 22 mm	650800 22

Biztosítókapocs kihúzó	650785
Biztosítókapocs-készlet fejekhez, 3/8 col, kihúzóval10 darabos Típus 2	650790 2