



Dugókulcs keresztmarkolattal VDE szerint szigetelt, Kulcsnyílás: 8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	622770 8
GTIN	4010995279325
Árucikk kategória	63K

Leírás

Kivitel:

Finom megmunkálású, mély 6-szög kulcsfej belső furattal, kiálló menetes szárakhoz. Ütésálló keresztmarkolat műanyagból, penge króm vanádium acélból, krómozott, fröccsentett védőszigeteléssel.

1000 V-ig szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint készült.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	8 mm
Teljes hossz	232 mm
Pengehossz	200 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	6-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs