



## Csuklós speciális körmöskulcs egyenes, Legnagyobb Ø / csap névleges Ø: 200/10mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	628800 200/10
GTIN	4020772041120
Árucikk kategória	63Q

### Leírás

**Kivitel:**

Speciális acél, köszörült, barnítva megeresztett.  
Fix csapokkal.

**Felhasználás:**

Kétlyukú anyákhoz.

**Figyelem:**

Csap Ø = csap névleges Ø – 0,1 mm; tűrésmező h12.

### Műszaki leírás

Max. Ø	200 mm
Állítható csaptávolság a	125 - 200 mm
Teljes hossz	405 mm
Csap névleges Ø	10 mm
Típus	764C
Gyártó jelölése	764
Termék fajtája	Speciális körmöskulcs

