



Dugókulcs keresztmarkolattal VDE szerint szigetelt, Kulcsnyílás: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	622770 10
GTIN	4010995279332
Árucikk kategória	63K

Leírás

Kivitel:

Finom megmunkálású, mély 6-szög kulcsfej belső furattal, kiálló menetes szárakhoz. Ütésálló keresztmarkolat műanyagból, penge króm vanádium acélból, krómozott, fröccsentett védőszigeteléssel.

1000 V-ig szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint készült.

Műszaki leírás

Teljes hossz	262 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Pengehossz	230 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	6-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs