

HOLEX**IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 col mágnessel, Kulcsnyílás: 8mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 650135 8 |
| GTIN | 4045197336224 |
| Árucikk kategória | 62D |

Leírás**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Kulcsnyílás | 8 mm |
| Profil oldali Ø | 14 mm |
| Hossz | 30 mm |
| Csatlakozó négyszög | 3/8 coll |
| Profil | 6-szög dugókulcs |
| gépi felhasználáshoz alkalmas | igen |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |

Tartozék

| | |
|--|---------------|
| Biztosítókapocs kihúzó | 650785 |
| Biztosítókapocs-készlet fejekhez, 3/8 col, kihúzóval10 darabos Típus 1 | 650790 1 |
| Rögzítőcsap fejekhez, 3/8 col Ø×hossz 2,5X14 mm | 650900 2,5X14 |
| Gumigyűrű fejekhez, 3/8 col Ø 18 mm | 650800 18 |