

**HOLEX****IMPACT gyorsváltó csatlakozó, 3/8 col, Teljes hossz:mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	650650
GTIN	4045197286116
Árucikk kategória	62D

**Leírás****Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

**Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.**

Belső négyszög DIN 3121 G 10 szerint furattal és gyűrűhoronnyal.

**Alapanyag:**

Króm-molibdén acél, barnított felület.

**Figyelem:**

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Teljes hossz: 46 mm

Meghajtó négyszög: 3/8 coll

**Műszaki leírás**

Meghajtó négyszög	3/8 coll
Teljes hossz	46 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Alapanyag	Króm molibdén acél
Felület	Barnított
Termék fajtája	Toldószár

---

**Tartozék**

Rögzítőcsap fejekhez, 3/8 col Ø×hossz 2,5X14 mm

650900 2,5X14

Gumigyűrű fejekhez, 3/8 col Ø 18 mm

650800 18

Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 3/8 col,kihúzóval Típus 1

650790 1