

**IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 col mágnessel, Kulcsnyílás: 9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	650135 9
GTIN	4045197336231
Árucikk kategória	62D

Leírás**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	9 mm
Profil oldali Ø	15 mm
Hossz	30 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Biztosítókapocs kihúzó	650785
Rögzítőcsap fejekhez, 3/8 col Ø×hossz 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Gumigyűrű fejekhez, 3/8 col Ø 18 mm	650800 18
Biztosítókapocs-készlet fejekhez, 3/8 col, kihúzóval10 darabos Típus 1	650790 1