



Univerzális hajtószár (betét nélkül), Típus: 0



Rendelési adatok

Rendelés száma	629400 0
GTIN	2050001013828
Árucikk kategória	66C

Leírás

Kivitel:

Átkapcsolható jobbos, balos húzásra, vagy reteszelve a racsnis fejen található átváltóval. Minden hajtásalkatrész edzett. Kar precíziós acélcsőből. A cserélhető négyszög betéteket a csavarozott házfedél biztonságosan rögzíti.

Alapanyag:

Speciális acél, barnított felület, fényes nyél.

Racsnis hajtófej szélessége: 29,5 mm

Racsnis hajtófej magassága: 10 mm

Teljes hossz: 170 mm

Megengedett forgatónyomaték: 100 Nm

Műszaki leírás

Racsnis hajtófej magassága	10 mm
Teljes hossz	170 mm
Racsnis hajtófej szélessége	29,5 mm
Megengedett forgatónyomaték	100 Nm
Gyártó jelölése	R0-HA155
Termék fajtája	Racsnis