

HOLEX**IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 col hosszú, rugós mágnessel, Kulcsnyílás: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	650210 15
GTIN	4045197382153
Árucikk kategória	62D

Leírás**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Műszaki leírás

Profil oldali Ø	22 mm
Kulcsnyílás	15 mm
Hossz	55 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Rögzítőcsap fejekhez, 3/8 col Ø×hossz 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Biztosítókapocs kihúzó	650785
Biztosítókapocs-készlet fejekhez, 3/8 col, kihúzóval10 darabos Típus 2	650790 2
Gumigyűrű fejekhez, 3/8 col Ø 22 mm	650800 22