



Állítható körmöskulcs bütyökkel, Anya külső Ø: 95-165mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	628510 95-165
GTIN	4020772051228
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

Körmöskulcs. Speciális acél, edzett és felületkezelt.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	335 mm
Anya külső Ø	95 - 165 mm
Típus	771
Gyártó jelölése	771
Termék fajtája	Körmöskulcsok