



## Dugókulcs készlet keresztmarkolattal VDE szerint szigetelt, Kulcsok száma: 4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	622775 4
GTIN	4010995370923
Árucikk kategória	63K

### Leírás

#### Kivitel:

Finom megmunkálású, mély 6-szög kulcsfej belső furattal, kiálló menetes szárakhoz. Ütésálló keresztmarkolat műanyagból, penge króm vanádium acélból, krómozott, fröccsentett védőszigeteléssel.

**1000 V-ig szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint készült.**

#### Tartalma:

1-1 db 622770 sz.: 8; 10; 13; 17 méret

### Műszaki leírás

Kulcsok száma	4
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	6-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs

### Tartozék

622770 10

Dugókulcs keresztmarkolattalVDE szerint szigetelt  
Kulcsnyílás 10 mm

Dugókulcs keresztmarkolattalVDE szerint szigetelt  
Kulcsnyílás 8 mm

622770 8

Dugókulcs keresztmarkolattalVDE szerint szigetelt  
Kulcsnyílás 13 mm

622770 13

Dugókulcs keresztmarkolattalVDE szerint szigetelt  
Kulcsnyílás 17 mm

622770 17