



Univerzális hajtószár (betét nélkül), Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	629400 1
GTIN	2050001013835
Árucikk kategória	66C

Leírás

Kivitel:

Átkapcsolható jobbos, balos húzásra, vagy reteszelve a racsnis fejen található átváltóval. Minden hajtásalkatrész edzett. Kar precíziós acélcsőből. A cserélhető négyszög betéteket a csavarozott házfedél biztonságosan rögzíti.

Alapanyag:

Speciális acél, barnított felület, fényes nyél.

Racsnis hajtófej szélessége: 36,7 mm

Racsnis hajtófej magassága: 15,9 mm

Teljes hossz: 195 mm

Megengedett forgatónyomaték: 130 Nm

Műszaki leírás

Racsnis hajtófej szélessége	36,7 mm
Racsnis hajtófej magassága	15,9 mm
Megengedett forgatónyomaték	130 Nm
Teljes hossz	195 mm
Gyártó jelölése	R1-HA175
Termék fajtája	Racsnis