



## Állítható körmöskulcs nyomatékulcshoz bütyökkel, Anya külső Ø: 20-42mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	628520 20-42
GTIN	4020772051518
Árucikk kategória	63Q

### Leírás

**Kivitel:**

Körmöskulcs bütyökkel. Speciális acél, edzett és felületkezelt.

Négyszög csatlakozó 1/2 col ill. 3/4 col (95 – 165 méretek) nyomatékulccsal használható (655500 cikkszámától).

**Felhasználás:**

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

### Műszaki leírás

Működő hossz A	100 mm
Anya külső Ø	20 - 42 mm
Teljes hossz	135 mm
Típus	771Md
Gyártó jelölése	771Md
Termék fajtája	Körmöskulcsok