

HOLEX**IMPACT toldószár, 3/8 col, Teljes hossz: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	650400 250
GTIN	4045197335517
Árucikk kategória	62D

Leírás**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Külső négyszögek DIN 3121 E 10 szerint rugós csappal, belső négyszög DIN 3121 G 10 szerint furattal és gyűrűhoronnyal.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Teljes hossz	250 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Extensionrod

Tartozék

Rögzítőcsap fejekhez, 3/8 col Øxhossz 2,5X18 mm	650900 2,5X18
---	---------------

Biztosítókapocs-készlet fejekhez, 3/8 col, kihúzóval10 darabos Típus 2

650790 2

Gumigyűrű fejekhez, 3/8 col Ø 22 mm

650800 22