



Állítható speciális körmöskulcs egyenes, Csap névleges Ø: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	628600 10
GTIN	4020772040901
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, barnítva megeresztett, fix csapokkal.

Felhasználás:

Kétlyukú anyákhoz.

Figyelem:

Csap Ø = csap névleges Ø – 0,1 mm. Tűrésmező h12.

Műszaki leírás

Állítható csaptávolság a	22 - 125 mm
Csap névleges Ø	10 mm
Típus	758
Gyártó jelölése	758
Hossz L	260 mm
könyökös	nem
egyenes	igen
bőségállítással	igen
Termék fajtája	Speciális körmöskulcs

