



Állítható körmöskulcs nyomatékkulcshoz bütyökkel, Anya külső Ø: 45-90mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	628520 45-90
GTIN	4020772051532
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

Körmöskulcs bütyökkel. Speciális acél, edzett és felületkezelt.

Négyszög csatlakozó 1/2 col ill. 3/4 col (95 – 165 méretek) nyomatékkulccsal használható (655500 cikkszámától).

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

Műszaki leírás

Működő hossz A	150 mm
Anya külső Ø	45 - 90 mm
Teljes hossz	192 mm
Típus	771Md
Gyártó jelölése	771Md
Termék fajtája	Körmöskulcsok