

**HOLEX****IMPACT dugókulcs fej, 3/8 col, Torx® csavarokhoz, Torx® profil: E8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	650500 E8
GTIN	4045197214775
Árucikk kategória	62D

**Leírás****Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

**Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.**

**Alapanyag:**

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Profilméret A: 7,52 mm

Profil oldali Ø: 10,5 mm

Hossz: 32 mm

**Műszaki leírás**

Profilméret A	7,52 mm
Profil oldali Ø	10,5 mm
Hossz	32 mm
Torx® profil	E8
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Termék fajtája	Dugókulcs fej

---

**Tartozék**

Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 3/8 col,kihúzóval Típus 1	650790 1
Biztosítókapocs kihúzó	650785
Rögzítőcsap fejekhez, 3/8 col Ø×hossz 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Gumigyűrű fejekhez, 3/8 col Ø 18 mm	650800 18
Biztosítókapocs dugókulcs fejekhez, 3/8 col Típus 1	650780 1