



Csuklós speciális körmöskulcs egyenes, Legnagyobb Ø / csap névleges Ø: 125/6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	628800 125/6
GTIN	4020772041083
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, barnítva megeresztett.
Fix csapokkal.

Felhasználás:

Kétlyukú anyákhoz.

Figyelem:

Csap Ø = csap névleges Ø – 0,1 mm; tűrésmező h12.

Műszaki leírás

Max. Ø	125 mm
Csap névleges Ø	6 mm
Állítható csaptávolság a	80 - 125 mm
Teljes hossz	295 mm
Típus	764C
Gyártó jelölése	764
Termék fajtája	Speciális körmöskulcs

