



## Univerzális hajtósár (betét nélkül), Típus: 3



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 629400 3      |
| GTIN              | 2050001013859 |
| Árucikk kategória | 66C           |

### Leírás

#### Kivitel:

Átkapcsolható jobbos, balos húzásra, vagy reteszelve a racsni fején található átváltóval. Minden hajtásalkatrész edzett. Kar precíziós acélcsőből. A cserélhető négyszög betéteket a csavarozott házfedél biztonságosan rögzíti.

#### Alapanyag:

Speciális acél, barnított felület, fényes nyél.

Racsnis hajtófej szélessége: 56 mm

Racsnis hajtófej magassága: 25,8 mm

Teljes hossz: 330 mm

Megengedett forgatónyomaték: 400 Nm

### Műszaki leírás

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Racsnis hajtófej szélessége | 56 mm    |
| Megengedett forgatónyomaték | 400 Nm   |
| Teljes hossz                | 330 mm   |
| Racsnis hajtófej magassága  | 25,8 mm  |
| Gyártó jelölése             | R3-HA300 |
| Termék fajtája              | Racsnis  |