

HOLEX**IMPACT dugókulcs fej, 3/8 col, Torx® csavarokhoz, Torx® profil: E10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	650500 E10
GTIN	4045197214782
Árucikk kategória	62D

Leírás**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Profilméret A: 9,42 mm

Profil oldali Ø: 12,5 mm

Hossz: 32 mm

Műszaki leírás

Profilméret A	9,42 mm
Profil oldali Ø	12,5 mm
Hossz	32 mm
Torx® profil	E10
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Rögzítőcsap fejekhez, 3/8 col Øxhossz 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Gumigyűrű fejekhez, 3/8 col Ø 18 mm	650800 18
Biztosítókapocs dugókulcs fejekhez, 3/8 col Típus 1	650780 1
Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 3/8 col,kihúzóval Típus 1	650790 1
Biztosítókapocs kihúzó	650785