



Univerzális hajtószár (betét nélkül), Típus: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	629400 4
GTIN	2050001013866
Árucikk kategória	66C

Leírás

Kivitel:

Átkapcsolható jobbos, balos húzásra, vagy reteszelve a racsnis fejen található átváltóval. Minden hajtásalkatrész edzett. Kar precíziós acélcsőből. A cserélhető négyszög betéteket a csavarozott házfedél biztonságosan rögzíti.

Alapanyag:

Speciális acél, barnított felület, fényes nyél.

Racsnis hajtófej szélessége: 70 mm

Racsnis hajtófej magassága: 32 mm

Teljes hossz: 415 mm

Megengedett forgatónyomaték: 500 Nm

Műszaki leírás

Racsnis hajtófej magassága	32 mm
Teljes hossz	415 mm
Racsnis hajtófej szélessége	70 mm
Megengedett forgatónyomaték	500 Nm
Gyártó jelölése	R4-HA380
Termék fajtája	Racsnis