



Univerzális hajtósár, kompletten négyszög betétekkel, Típus: 0K



Rendelési adatok

Rendelés száma	629410 0K
GTIN	2050001017390
Árucikk kategória	66C

Leírás

Kivitel:

Átkapcsolható jobbos, balos húzásra, vagy reteszelve a racsnin fejen található átváltóval. Minden hajtásalkatrész edzett. Kar precíziós acélcsőből. A cserélhető négyszög betéteket a csavarozott házfedél biztonságosan rögzíti.

Alapanyag:

Speciális acél, barnított felület, fényes nyél.

Tartalma:

1 db 629400 sz. univerzális racsnis: 0 méret

1-1 db 629600 sz. négyszög betét: 0-3,4; 0-4,9; 0-5,5; 0-6,2; 0-7; 0-8; 0-9; 0-11 méret

Tartalom:

1 db 0 méretű racsnis 8 betéttel és 1 csavarhúzóval acéllemez dobozban műanyag betéttel.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	RS0 / DIN
Termék fajtája	Racsnis

Tartozék

Négyszög betét Négyszög típus 0-4,9	629600 0-4,9
Négyszög betét Négyszög típus 0-7	629600 0-7
Négyszög betét Négyszög típus 0-6,2	629600 0-6,2
Négyszög betét Négyszög típus 0-3,4	629600 0-3,4
Négyszög betét Négyszög típus 0-5,5	629600 0-5,5
Univerzális hajtószár (betét nélkül) Típus 0	629400 0
Négyszög betét Négyszög típus 0-8	629600 0-8
Négyszög betét Négyszög típus 0-11	629600 0-11
Négyszög betét Négyszög típus 0-9	629600 0-9