



Dugókulcs készlet, Tartalom (db): 154



Rendelési adatok

Rendelés száma	630002 154
GTIN	4045197516787
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárok DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Minden alkatrész műanyag dobozban.

Kedvező árú kivitel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

154 darabos – 1/4; 1/2 col: 32 dugókulcs fej 1/4, 1/2 col, 6-szög 4 – 32 mm

20 mély fej 1/4, 1/2 col 6-szög 4 – 24 mm

6 dugókulcs fej mágnessel 5,5 – 13 mm

(6-szög szár E 6,3)

1 toldószár, E 6,3 6-szögről 1/4 col négyszögre

1 toldószár, E 6,3 6-szögről 1/2 col négyszögre

50 darabos 1/4 col bit készlet műanyag dobozban

2 kerepes hajtószár kioldóval, 1/4 col és 1/2 col

1 nyeles hajtószár 1/4 col

1 keresztmarkolat 1/4 col

2 kardáncsukló 1/4, 1/2 col

4 toldósár 1/4, 1/2 col 50, 100, 125, 250 mm
 1 csúszófej 1/2 col hosszabbítóhoz
 9 hajlított hatszögműcs gömbvégű fejjel 1,5 – 10 mm
 14 csillag-villásműcs 8 – 24 mm
 5 kettős racsnis csillagműcs 10 – 19 mm
 1 bit adapter C 6,3 bitekhez / 10 mm 6-szög meghajtás
 1 adapter 10 mm 6-szögről 1/4 col négyszögre kioldóval
 1 adapter 19 mm 6-szögről 1/2 col négyszögre adapterrel
 1 svédcsavarműcs 200 mm
 1 teleszkópos mágneses kiemelő 135 – 635 mm
 Tárolás: Műanyag koffer (550×420×105 mm)

Műszaki leírás

Tartalom (db)	154
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	Pozidriv-csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Tri-Wing csavarhúzó
Profil	Lapos-csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög csavarhúzó
Profil	6-szög dugóműcs
Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Kulcsnyílás méret	Metrikus
6-szög dugóműcs kulcsnyílás tartomány	4-32 mm
Csomagolás	Műanyag doboz
Termék fajtája	Dugóműcs

Tartozék

Műanyag patent Szín BLUE	630003 BLUE
Műanyag patent Szín RED	630003 RED