



Villáskulcs, Kulcsnyílások: 16X17mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	610100 16X17
GTIN	4018754017874
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süüllesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Figyelem:

Figyelem!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 610600

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₂	17 mm
Kulcsnyílás ₁	16 mm
Maximális pofamagasság h	6 mm
Maximális pofaszélesség b1	36 mm
Maximális pofaszélesség b2	39 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	205 mm
Szabvány	DIN 3110
Szabvány	ISO 3318

Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs