



## Villáskulcs, col, Típus: 18



### Rendelési adatok

Rendelés száma	610120 18
GTIN	4018754019830
Árucikk kategória	63A

### Leírás

**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás.

**Szabvány:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

### Műszaki leírás

Maximális pofaszélesség b1	42 mm
Maximális pofaszélesség b2	49 mm
Maximális pofamagasság h	7,3 mm
Kulcsnyílás méret	Colos
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	7/8 coll
Kulcs hossza L	235 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	3/4 coll
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	DIN 3110
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok

szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs