



Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz, Torx® profil: E10



Rendelési adatok

Rendelés száma	631500 E10
GTIN	4018754000982
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél; lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Profilméret A: 9,4 mm

Profil oldali Ø: 12,7 mm

Hossz: 23 mm

Műszaki leírás

Profilméret A	9,4 mm
Torx® profil	E10
Hossz	23 mm
Profil oldali Ø	12,7 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Alapanyag	HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.
Termék fajtája	Dugókulcs fej

