

**Garant****Csigafúró, hosszú HSS W, bevonat nélkül, Ø DC h8: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	116040 10
GTIN	4045197025913
Árucikk kategória	11B

**Leírás****Kivitel:**

Form A, csúcskialakítással 2,5 mm mérettől.

Megnövelt lélekvastagság, **keresztél növekedés nélkül**. Precíz csúcsköszörülés. Széles forgácshoronyok erősen legömbölyített hátélekkel. Fényesre köszörült felület.

**Előny:**

Mély furatok fúrásához és olyan fúrási munkákhoz, amelyekhez fúróperselyt használnak.

**Ajánlás:****Maximális fúrásmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Figyelem:**

Hozzávaló 112120, 112140 és 112170 sz. NC központozó **142°-os csúcshözelékkel** a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	2
Névleges Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Forgácshorony hossza L <sub>c</sub>	121 mm
Előtolás f rövid forgácsú aluban	0,18 mm/ford,
Tűrés névleges Ø	h8
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Teljes hossz L	184 mm
Szabvány	DIN 340
Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub>	106 mm

Csúcsszög	130 fok
Szár	Hengeres szár
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	W
Spirálszög	30-40 fok
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Csigafúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	40 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		