



Dugókulcs készlet, Tartalom (db): 46



Rendelési adatok

Rendelés száma	630002 46
GTIN	4045197185310
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárok DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Minden alkatrész műanyag dobozban.

Kedvező árú kivitel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

46 darabos – 1/4 col: 13 dugókulcs fej 1/4 col, 6-szög 4 – 14 mm

1 toldószár

6 rátűzőkulcs belső 6-szöghöz 3 – 8 mm

3 rátűzőkulcs hornyoshoz 3, 4,5, 7 mm

3 rátűzőkulcs Phillips-hez PH1 – PH3

3 rátűzőkulcs Pozidriv-hoz PZ1 – PZ3

7 rátűzőkulcs Torx®-hoz TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

3 hajlított hatszögműkulcs 1,5; 2,0; 2,5 mm

1 kerepes hajtószer kioldóval 1/4 col

1 nyeles hajtószer 1/4 col

1 keresztmarkolat 1/4 col

1 rugalmas toldószár 1/4 col 150 mm
1 kardáncsukló 1/4 col
2 toldószár 1/4 col 50 és 100 mm
Tárolás: Műanyag doboz (257×170×52 mm)

Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv-csavarhúzó
Profil	6-szög csavarhúzó
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Lapos-csavarhúzó
Tartalom (db)	46
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Kulcsnyílás méret	Metrikus
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-14 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-8 mm
Csomagolás	Műanyag doboz
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Műanyag patent Szín BLUE	630003 BLUE
Műanyag patent Szín RED	630003 RED